

## Panel abatible QLine I



Los paneles abatibles de profundidad ajustable para uso en gabinetes de policarbonato QLine I, brindan una forma conveniente de instalar controles e instrumentos cerca de la abertura del cuerpo del gabinete y brindan acceso y seguridad. Las aplicaciones adecuadas incluyen agua, pulpa y papel, petróleo y procesamiento químico, alimentos, paquetes y aplicaciones farmacéuticas.

### CARACTERÍSTICAS

---

Para usar con gabinetes de policarbonato QLine D I

Panel abatible con bisagras de aluminio de profundidad ajustable

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio  
Acabado: Anodizado

| Table 1/1          |                    |        |         |         |                                  |                             |
|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Espesor | Compatible con armario de tamaño | Lado abisagrado del armario |
| QIHFP22A           | 15432              | 186mm  | 180mm   | 1.52mm  | 200 x 200mm                      | 200mm                       |
| QIHFP23A           | 15433              | 186mm  | 279mm   | 1.52mm  | 300 x 200mm                      | 200mm                       |
| QIHFP32A           | 15434              | 286mm  | 180mm   | 1.52mm  | 300 x 200mm                      | 300mm                       |
| QIHFP42A           | 15435              | 386mm  | 180mm   | 1.52mm  | 400 x 200mm                      | 400mm                       |
| QIHFP33A           | 15436              | 286mm  | 279mm   | 1.52mm  | 300 x 300mm                      | 300mm                       |
| QIHFP43A           | 15437              | 386mm  | 279mm   | 1.52mm  | 400 x 300mm                      | 400mm                       |
| QIHFP63A           | 15438              | 586mm  | 279mm   | 1.52mm  | 600 x 300mm                      | 600mm                       |
| QIHFP64A           | 15441              | 586mm  | 379mm   | 1.52mm  | 600 x 400mm                      | 600mm                       |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.