


Kit de tuerca de canal de rápida instalación



En colaboración con nVent CADDY, nVent HOFFMAN se enorgullece de ofrecer un kit de montaje para gabinete que utiliza la tuerca de canal (Quick Channel Nut, QCN) de CADDY. Para la instalación de gabinetes en puntales de perfil poco profundo y profundo con anchuras estándar de 1-5/8 pulgadas (41 mm), las prácticas QCN, con su diseño de 'instalación a presión', sustituyen a las engorrosas tuercas de resorte para canales de puntal. Instalación rápida y confiable mediante estos sencillos pasos: introduzca las QCN en el puntal, alinee con el gabinete y fije el gabinete a las QCN con los pernos proporcionados.

CARACTERÍSTICAS

Cada 4QCNKIT contiene cuatro QCN y cuatro pernos de acero con rosca de 1/4-20, par de torsión máximo de 10 ft-lb (44 Nm)


Las QCN están hechas de acero para muelles y lucen el acabado de coraza CADDY de nVent

Consulte abajo las imágenes de configuración de las QCN que muestran las fuerzas F1, F2 y F3, y la aceptabilidad indicada para un gabinete determinado en las tablas de gabinetes A90P1

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Material	Acabado
4QCNKIT	58284	18mm	38mm	38mm	Acero suave	Armadura

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE