

Marco de montaje en rack abatible para gabinete de soporte libre



Los marcos de montaje en rack abatibles se usan para instalar equipos de montaje en rack de 19 pulgadas (483 mm). El marco gira dentro del gabinete para permitir el acceso a la parte posterior del equipo montado. El marco es de longitud completa y puede instalarse en gabinetes de 72.00 pulgadas (1829 mm) y 90.00 pulgadas (2286 mm) de altura y 30 pulgadas (762 mm) o 36.00 pulgadas (914 mm) de ancho. Se pueden instalar en gabinetes de 60 pulgadas (1524 mm) o 72.00 pulgadas (1829 mm) de ancho si se utiliza un soporte de panel central. El diseño presenta un funcionamiento suave y un posicionamiento seguro en cualquier lugar, a lo largo de los canales de montaje horizontales. El marco se balancea desde el lado izquierdo.

CARACTERÍSTICAS

Los marcos de montaje en rack abatibles tienen orificios de montaje con rosca #10-32 con separaciones según la norma EIA 310-D.

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
A9036SOF19	74420	2288mm	915mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A7236SOF19	74410	1830mm	915mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco
A7230SOF19	74400	1830mm	763mm	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Una unidad equivale a 1.75 pulgadas (44 mm).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.