

Manguito giratorio, acero inoxidable, pasante



Las boquillas giratorias pasantes se usan para ajustar el ducto de cables a diferentes ángulos. El Tipo regular se usa entre las secciones del ducto o accesorios adyacentes, mientras que el Tipo de entrada de caja se usa al ingresar a un gabinete. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

CARACTERÍSTICAS

Las boquillas giratorias pasantes se usan para ajustar el ducto en diferentes ángulos.

El Tipo regular se usa entre las secciones del ducto o los accesorios adyacentes, mientras que el Tipo de entrada de caja se usa al ingresar a un gabinete.

Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Material	Acabado
F44WSCSS	15500	El pezón	51mm	51mm	Acero inoxidable 304	Nº 2B

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE