


# T-Series Vertical Transition Sleeve



## CARACTERÍSTICAS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## ESPECIFICACIONES

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Acabado:</b>                                    | Claro             |
| <b>Manguito:</b>                                   | Longitud estándar |
| <b>Material:</b>                                   | Acero             |
| <b>Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:</b> | Sí                |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RBT1114101A        | 43 mm, 36 mm                            | #14, #11                                | 45 MILLONES, 35M           | 70 mm           | 52 mm           | 152 mm          |
| RBT1418101A        | 57 mm, 43 mm                            | #18, #14                                | 55 MILLONES, 45M           | 86 mm           | 67 mm           | 165 mm          |

Table 2/2


| Número de catálogo | Longitud 2 (L2) | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| RBT1114101A        | 76 mm           | 2.19 kg         |
| RBT1418101A        | 76 mm           | 3.55 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE