

19" Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring

Servicios públicos de energía

Fan Unit with ModBus interface for installation into a 1 U space within the Cabinet

CARACTERÍSTICAS

Fan speed temperature controlled

ModBus Interface for Remote Monitoring and Control

Temperature threshold for the fan control adjustable on the front panel

Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs

Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)

Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer

2 NTC temperature sensors with Cables included

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Input Voltage AC	Airflow	Noise Level	Energía	Max Static Pressure	Ambient Temperature
10713-554	100 – 240 V	1089 m ³ /h	59.5 dB(A)	97 W	78 Pa	–10 to 70 °C

Table 2/2

Número de catálogo	Lifespan, L10 @ 40 C
10713-554	99558 h

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la

propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE