

Elbow 90-Degree Lay-in Painted

Power Utilities



Lay-in Painted 90-Degree Elbows have all removable sides, retaining lay-in feature regardless of how the elbow is oriented. Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run. No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system. Sides are held together with screws.

CARACTERÍSTICAS

Lay-in Painted 90-Degree Elbows have all removable sides, retaining lay-in feature regardless of how the elbow is oriented

Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run

No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system

Sides are held together with screws

ESPECIFICACIONES

Código de color: ANSI 61

Color: Gris

Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Material	Espesor
F1010G90E	45590	Codo	254 mm	254 mm	Acero suave	1.9 mm
F1212G90E	51890	Codo	305 mm	305 mm	Acero suave	1.9 mm
F22G90E	52510	Codo	64 mm	64 mm	Acero suave	1.52 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Material	Espesor
F33G90E	15486	Codo	76 mm	76 mm	Acero suave	1.52 mm
F44G90E	52520	Codo	102 mm	102 mm	Acero suave	1.52 mm
F66G90E	52530	Codo	152 mm	152 mm	Acero suave	1.52 mm
F88G90E	52780	Codo	203 mm	203 mm	Acero suave	1.9 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE