


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango

Montaje: Atornillado delantero

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Tipo de junta: Acero inoxidable

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6 U

Altura: 261.8 mm

Ancho del rack: 6 HP

Anchura: 30.1 mm

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Cantidad del paquete: 5

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE