


Novastar Side Panel for Heavy-Duty

Power Utilities



Steel Side Panels for Heavy-Duty aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

With quick-release fastener, includes grounding

St. 1mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-067	12 U	531 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-068	12 U	531 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-222	12 U	531 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-272	12 U	531 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-067	12 U	531 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-068	12 U	531 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-222	12 U	531 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-272	12 U	531 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-322	12 U	531 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-069	16 U	709 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-080	16 U	709 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-223	16 U	709 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-273	16 U	709 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-323	16 U	709 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-069	16 U	709 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-080	16 U	709 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-223	16 U	709 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-273	16 U	709 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-323	16 U	709 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-103	20 U	887 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-104	20 U	887 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-224	20 U	945 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-274	20 U	945 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-324	20 U	945 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-103	20 U	887 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-104	20 U	887 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-224	20 U	945 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-274	20 U	945 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-324	20 U	945 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-105	25 U	1109 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-106	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-225	25 U	1167 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-275	25 U	1167 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-325	25 U	1167 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-105	25 U	1109 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-106	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-225	25 U	1167 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-275	25 U	1167 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-325	25 U	1167 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-107	34 U	1509 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-108	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-226	34 U	1567 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-276	34 U	1567 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-326	34 U	1567 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-107	34 U	1509 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-108	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-226	34 U	1567 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-276	34 U	1567 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-326	34 U	1567 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-109	38 U	1687 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-110	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-227	38 U	1745 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-277	38 U	1745 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-327	38 U	1745 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-109	38 U	1687 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-110	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-227	38 U	1745 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-277	38 U	1745 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-327	38 U	1745 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-111	43 U	1909 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-112	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-228	43 U	1967 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-278	43 U	1967 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-328	43 U	1967 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-111	43 U	1909 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-112	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-228	43 U	1967 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-278	43 U	1967 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-328	43 U	1967 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-040	47 U	2087 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-041	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-229	47 U	2145 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-279	47 U	2145 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-329	47 U	2145 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-040	47 U	2087 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-041	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-229	47 U	2145 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-279	47 U	2145 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-329	47 U	2145 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-322		531 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Anchura
25230-067	Panel lateral	
25230-068	Panel lateral	
25230-222	Panel lateral	
25230-272	Panel lateral	
26230-067	Panel lateral	
26230-068	Panel lateral	
26230-222	Panel lateral	
26230-272	Panel lateral	
26230-322	Panel lateral	
25230-069	Panel lateral	

Número de catálogo	Tipo	Anchura
25230-080	Panel lateral	
25230-223	Panel lateral	553 mm
25230-273	Panel lateral	553 mm
25230-323	Panel lateral	553 mm
26230-069	Panel lateral	
26230-080	Panel lateral	
26230-223	Panel lateral	553 mm
26230-273	Panel lateral	553 mm
26230-323	Panel lateral	553 mm
25230-103	Panel lateral	
25230-104	Panel lateral	
25230-224	Panel lateral	553 mm
25230-274	Panel lateral	553 mm
25230-324	Panel lateral	553 mm
26230-103	Panel lateral	
26230-104	Panel lateral	
26230-224	Panel lateral	553 mm
26230-274	Panel lateral	553 mm

Número de catálogo	Tipo	Anchura
26230-324	Panel lateral	553 mm
25230-105	Panel lateral	
25230-106	Panel lateral	
25230-225	Panel lateral	553 mm
25230-275	Panel lateral	553 mm
25230-325	Panel lateral	553 mm
26230-105	Panel lateral	
26230-106	Panel lateral	
26230-225	Panel lateral	553 mm
26230-275	Panel lateral	553 mm
26230-325	Panel lateral	553 mm
25230-107	Panel lateral	
25230-108	Panel lateral	
25230-226	Panel lateral	553 mm
25230-276	Panel lateral	553 mm
25230-326	Panel lateral	553 mm
26230-107	Panel lateral	
26230-108	Panel lateral	

Número de catálogo	Tipo	Anchura
26230-226	Panel lateral	553 mm
26230-276	Panel lateral	553 mm
26230-326	Panel lateral	553 mm
25230-109	Panel lateral	
25230-110	Panel lateral	
25230-227	Panel lateral	553 mm
25230-277	Panel lateral	553 mm
25230-327	Panel lateral	553 mm
26230-109	Panel lateral	
26230-110	Panel lateral	
26230-227	Panel lateral	553 mm
26230-277	Panel lateral	553 mm
26230-327	Panel lateral	553 mm
25230-111	Panel lateral	
25230-112	Panel lateral	
25230-228	Panel lateral	553 mm
25230-278	Panel lateral	553 mm
25230-328	Panel lateral	553 mm

Número de catálogo	Tipo	Anchura
26230-111	Panel lateral	
26230-112	Panel lateral	
26230-228	Panel lateral	553 mm
26230-278	Panel lateral	553 mm
26230-328	Panel lateral	553 mm
25230-040	Panel lateral	
25230-041	Panel lateral	
25230-229	Panel lateral	553 mm
25230-279	Panel lateral	553 mm
25230-329	Panel lateral	553 mm
26230-040	Panel lateral	
26230-041	Panel lateral	
26230-229	Panel lateral	553 mm
26230-279	Panel lateral	553 mm
26230-329	Panel lateral	553 mm
25230-322	Panel lateral	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.