

# ATCA Front Panel Kit con Spring Loading



Panel frontal AdvancedTCA para mango IEA con resorte (estilo émbolo o palanca) con pieza final fundida a presión en material Al-Profile o Stainles.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal (reforzado con diecast endpiece)

ATCA IEA mango con carga de resorte

EMC junta textil y material de fijación

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Ancho del rack:</b>    | 6HP           |
| <b>Altura del rack:</b>   | 8U            |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2


| Número de catálogo | Material | Acabado  | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Fondo (D) |
|--------------------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20818-170          | Aluminio | Pasivado | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |
| 20818-169          | Aluminio | Pasivado | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |

| Número de catálogo | Material         | Acabado | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Fondo (D) |
|--------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20818-161          | Acero inoxidable |         | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |
| 20818-160          | Acero inoxidable |         | 1                    | Crudo           | Crudo           | 1mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura (H) | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|------------|-------------|--------------|
| 20818-170          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-169          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-161          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |
| 20818-160          | 323.15mm   | 28.95mm     | No           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**