

ClimaGuard Aire-Aire-Aire Exterior

Los intercambiadores de calor para exteriores ClimaGuard de nVent ofrecen un enfriamiento de circuito cerrado confiable mientras sellan ambientes hostiles, como temperaturas extremas, suciedad, polvo, elementos corrosivos y lluvia impulsada por el viento. Este robusto intercambiador de calor cuenta con un núcleo doble prensado y sellado por inmersión, lo que permite una transferencia térmica eficiente y garantiza la máxima protección contra fugas. Con los intercambiadores de calor para exteriores ClimaGuard que proporcionan un sello hermético contra la infiltración de aire y agua, las unidades pueden montarse simplemente en la superficie o en el rebaje de un recinto sin pérdida de integridad del recinto.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible con Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

- Núcleo único de aluminio de contraflujo para una alta eficiencia y transferencia de calor de alto rendimiento
- Diseñado para temperaturas extremas, ambientes corrosivos y lluvia impulsada por el viento
- Modelos para fuentes de alimentación de 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC y 230 VAC
- Sopladores de velocidad variable estándar en unidades alimentadas por CC para un funcionamiento silencioso
- Diseño sin filtro para un bajo mantenimiento y una fácil limpieza
- Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores
- Bridas Easy-mount para una instalación sencilla
- Superficie o montaje empotrado capaz
- Cada unidad probada funcionalmente antes del envío
- Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro

Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad en vatios por °F	Capacidad en vatios por °C	Tensión nominal	Altura	Anchura
TX231426100	23417	14W	25W	230V	584mm	305mm
TX332826100	25266	28W	50W	230V	838mm	399mm
TX231416100	18854	14W	25W	115V	584mm	305mm
TX385626100	23432	56W	100W	230V	965mm	500mm
TX231448100	18853	14W	25W	48V	584mm	305mm
TX332816100	18856	28W	50W	115V	838mm	399mm
TX332848100	18855	28W	50W	48V	838mm	399mm
TX385616100	18858	56W	100W	115V	965mm	500mm
TX528316100	18862	83W	150W	115V	1321mm	500mm
TX528326100	23441	83W	150W	230V	1321mm	500mm
TX528348100	18861	83W	150W	48V	1321mm	500mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo	Envío rápido
TX231426100	23417	180mm	No
TX332826100	25266	206mm	No
TX231416100	18854	180mm	No
TX385626100	23432	257mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo	Envío rápido
TX231448100	18853	180mm	No
TX332816100	18856	206mm	No
TX332848100	18855	206mm	No
TX385616100	18858	257mm	No
TX528316100	18862	257mm	No
TX528326100	23441	257mm	No
TX528348100	18861	257mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE