


PSU 19" DC/DC COOLPOWER 100 W, Dual, CPDC212

NÚMERO DE CATÁLOGO

13103-007



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada de 20 a 72 VDC

Separación galvánica entre circuito primario y secundario

Alta densidad de potencia

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Suministro de energía

Tipo: 19" DC/DC convertidor

Tensión de entrada de CC: 20 – 72V

Potencia: 108W

Número de tensiones de salida: 1

Tensión 1: 24V

Corriente 1: 4.5A

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 6HP

Fondo: 171.93mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para el voltaje de entrada 100-360 VDC, vea la fuente de alimentación de modo conmutado AC/DC.

Por favor ordene el panel frontal por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE