We connect and protect

Sistema VMEbus, 3 U, 5 ranuras, PSU de marco abierto

NÚMERO DE CATÁLOGO

20836-310



Sistema VME para 5 placas VME montadas horizontalmente 6 U, 160 mm. La alimentación para el sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

CERTIFICACIONES

VITA Open Standards, Open Markets

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

- Sistema según IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane según VITA 1-1994
- Fuente de alimentación de marco abierto, 250 W
- Placa trasera VME 5 ranura, 6 U, monolítico J1/J2 según VITA 1-1994
- Disipación de calor por 1 ventilador, enfriamiento desde el lado delantero al izquierdo; temperatura controlada por el módulo de control del ventilador (FCM)
- Sistema para montaje horizontal en placa con formato de placa, 6 U, 160 mm de profundidad
- Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 5

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: 6 U VME64

Transferencia de datos: VME64; VME2eSST

Potencia por ranura: 30W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De frente a la izquierda

Altura del rack: 3U

Tipo de fuente de alimentación: Marco abierto

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: No

De conformidad con: ANSI/VITA 1,1-1994

Fondo: 277.5mm

Altura: 132.55mm

Anchura: 449mm

Potencia: 200W

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.