


Sistema VME64x, 8 U, 21 ranuras, PSU de marco abierto

NÚMERO DE CATÁLOGO

20836-820



Sistema VME64 para 21 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción de E/S trasera La alimentación del sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera cumple con VITA 1,1-1997

Fuente de alimentación, marco abierto, 642 W (600 W a < 180 VAC)

Placa trasera VME64x 21 ranura, 6 U, monolítico J1/J2 con conector P0, de acuerdo con VITA 1-1994 y 1.1-1997

Disipación de calor por 3 ventiladores, enfriamiento de abajo a arriba; temperatura controlada por el módulo de control de ventilador (FCM)

Sistema para montaje de placa estándar con formato de placa, 6 U, 160 mm de profundidad, opción E/S trasera

Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 21

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: 6 U VME64 Extensión

Transferencia de datos: VME64; VME2eSST

Potencia por ranura: 30W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De abajo a arriba

Altura del rack: 8U

Tipo de fuente de alimentación: Marco abierto

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: ANSI/VITA 1.1-1997

Fondo: 412mm

Altura: 354.8mm

Anchura: 449mm

Potencia: 600W

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE