


Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, - 40... +70°C, 3 U; 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

21101-853



Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U. Las juntas están pegadas al panel frontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La junta textil EMC se coloca lateralmente en el panel frontal o en la ranura del perfil derecho, según corresponda.

El sello de perfil se une a la superficie de contacto del soporte de 19" o del ángulo trasero y establece la conexión conductora a los paneles delanteros en forma de U

Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Cantidad del paquete: 10

Fondo (D): 1.62mm

Altura (H): 97mm

Material: Elastómero termoplástico

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit

Tipo de producto: Kit de blindaje

Anchura (W): 3.8mm

Compatible con: Subpistas; Casos; Paneles frontales


Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Net Weight: 0.048kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (textil) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE