




Kit PRO de Unidad Enchufable, Blindado, Perforado, 1 Conector, 3 U, 14 HP, 227 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO



24813-264



3 U Front panel shieldable



5a



Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga la acumulación electrostática; para formatos Euroboard; panel de par con un recorte para un conector.



CARACTERÍSTICAS

Placa de cubierta con perforación, para rieles guía (flujo de aire aprox. 60 %)

Panel trasero con corte para un solo conector (conforme a EN 60603, DIN 41612, tipos de construcción: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Paneles laterales extruidos con ranura a derecha e izquierda, para insertar un PCB (posición de la placa según estándar en panel lateral izquierdo solamente)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 14HP

Fondo (D): 227mm

Tipo de mango: Trapezoide

Cantidad del paquete: 1

Tipo de junta EMC: Textil

Tipo de panel trasero: Conector único Cut-out

Tipo de placa de cubierta: Placa de cubierta con perforación para carriles de guía

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Refrigeración: Perforado

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Cassette

Tipo: Frame Type Plug-in Unidades PRO


Net Weight: 0.62kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para colocar otras placas sin conector trasero, se requiere carril guía (número de pieza 24812?301) y 'Fijación de la placa desde la ranura 2' (número de pieza 24812?301 + pieza de tornillo n.º 24560?178), y ya se incluyen 2 carriles guía, 2 soportes para el panel trasero y fijación de la placa para la ranura 1 y una ranura 2.

Por favor , ordene carriles guía por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE