


# Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +70°C.



Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U. Las juntas están pegadas al panel frontal.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

La junta textil EMC se coloca lateralmente en el panel frontal o en la ranura del perfil derecho, según corresponda.

El sello de perfil se une a la superficie de contacto del soporte de 19" o del ángulo trasero y establece la conexión conductora a los paneles delanteros en forma de U

Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C.

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos; Paneles frontales                                           |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de blindaje                                                               |
| <b>Material:</b>             | Elastómero termoplástico                                                      |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------------------|

|           |    |     |        |         |       |           |
|-----------|----|-----|--------|---------|-------|-----------|
| 21101-853 | 3U | 10  | 1.62mm | 97mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-855 | 6U | 10  | 1.62mm | 232mm   | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-857 | 2U | 10  | 1.62mm | 52mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-859 | 9U | 10  | 1.62mm | 365.5mm | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-854 | 3U | 100 | 1.62mm | 97mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-856 | 6U | 100 | 1.62mm | 232mm   | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-858 | 4U | 10  |        |         |       |           |
| 21101-978 | 5U | 10  |        |         |       |           |
| 21101-904 | 9U | 100 |        |         |       |           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 21101-853          | No           |
| 21101-855          | No           |
| 21101-857          | No           |
| 21101-859          | No           |
| 21101-854          | No           |
| 21101-856          | No           |
| 21101-858          | No           |
| 21101-978          | No           |
| 21101-904          | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (textil) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE