


Panel frontal, ancho completo, ranurado, sin blindaje, para RatiopacPRO

Panel frontal de ancho completo, ranurado, sin blindaje.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Insertado entre el panel lateral y las piezas moldeadas tales como molduras, 19" soporte de montaje o mango

Los paneles frontales también se pueden utilizar como paneles traseros

Fijaciones sin tornillos (rieles horizontales especiales cubren los bordes del panel frontal y los mantienen en su lugar

Blindado (conductor trasero); para una conexión conductiva con la caja por favor pida EMC sellado (acero inoxidable) por separado

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
--------------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

34571-617	2U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-618	2U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-605	3U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-609	4U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-606	3U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-619	2U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-621	5U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-620	2U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-610	4U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-613	6U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-607	3U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-622	5U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-608	3U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-611	4U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-614	6U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-623	5U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-612	4U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-615	6U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
34571-624	5U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No


34571-616	6U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
-----------	----	------	---	-----------	------------	----

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
34571-617	84mm	141.9mm	No
34571-618	84mm	213.2mm	No
34571-605	128.4mm	141.9mm	No
34571-609	172.9mm	141.9mm	No
34571-606	128.4mm	213.2mm	No
34571-619	84mm	319.7mm	No
34571-621	217.3mm	141.9mm	No
34571-620	84mm	426.4mm	No
34571-610	172.9mm	213.2mm	No
34571-613	261.8mm	141.9mm	No
34571-607	128.4mm	319.7mm	No
34571-622	217.3mm	213.2mm	No
34571-608	128.4mm	426.4mm	No
34571-611	172.9mm	319.7mm	No
34571-614	261.8mm	213.2mm	No
34571-623	217.3mm	319.7mm	No
34571-612	172.9mm	426.4mm	No

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
34571-615	261.8mm	319.7mm	No
34571-624	217.3mm	426.4mm	No
34571-616	261.8mm	426.4mm	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE