


Marco Novastar, Universal Heavy-Duty



Bastidor extruido de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Marco Novastar, Universal Heavy-Duty

Perfil de aluminio, RAL 7021, incluyendo puesta a tierra

Capacidad de carga estática 400 kg

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	400kg
Material del bastidor:	Aluminio
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Gabinete / Rack Frame

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-052	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-053	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-057	12U	589mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-058	12U	589mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-059	12U	589mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-107	12U	589mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-108	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-109	16U	767mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-110	16U	767mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-111	16U	767mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-112	16U	767mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-113	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-114	20U	945mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-115	20U	945mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-116	20U	945mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-117	20U	945mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-118	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-119	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-167	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-168	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-169	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-170	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-171	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-172	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-173	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-174	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-175	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-176	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-177	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-178	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-179	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-180	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-181	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-182	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-183	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-184	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-185	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-186	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-187	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-188	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-221	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-222	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-223	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-224	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-225	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-052	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-053	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-057	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-058	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-059	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-107	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-108	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-109	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-110	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-111	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-112	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-113	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-114	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-115	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-116	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-117	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-118	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-119	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-167	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-168	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-169	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-170	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-171	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-172	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-173	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-174	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-175	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-176	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-177	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-178	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-179	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-180	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-181	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-182	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-183	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-184	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-185	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-186	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-187	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-188	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal	RoHS	No
28230-221	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal		No
28230-222	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal		No
28230-223	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal		No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-224	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal		No
28230-225	RAL 7021	Polvo recubierto	Universal		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE