

Kit de unidad plug-in con mango trapezoidal, blindado, gris



Unidad plug-in, con mango estático y panel frontal en forma de U. El mango gris está ensamblado en el panel frontal. El panel en forma de U permite el montaje de una junta textil.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, perfil en U, blindado

Manija sin función de extracción

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta
20848-663	3U	3HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta
20848-664	3U	4HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-665	3U	5HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-666	3U	6HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-667	3U	7HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-668	3U	8HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-669	3U	10HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-671	6U	3HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-670	3U	12HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-672	6U	4HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-675	6U	7HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-673	6U	5HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-674	6U	6HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-676	6U	8HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-677	6U	10HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC
20848-678	6U	12HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Textil EMC

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Grado de inflamabilidad	De conformidad con	Altura (H)
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------	--------------------	------------

20848-663	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-664	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-665	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-666	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-667	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-668	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-669	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-671	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-670	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	128.4mm
20848-672	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-675	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-673	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm


20848-674	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-676	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-677	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm
20848-678	Anodizado	Grabado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3- 101	261.8mm

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
20848-663	14.9mm	No
20848-664	20mm	No
20848-665	25mm	No
20848-666	30.1mm	No
20848-667	35.2mm	No
20848-668	40.3mm	No
20848-669	50.5mm	No
20848-671	14.9mm	No
20848-670	60.6mm	No
20848-672	20mm	No
20848-675	35.2mm	No

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
20848-673	25mm	No
20848-674	30.1mm	No
20848-676	40.3mm	No
20848-677	50.5mm	No
20848-678	60.6mm	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE