


Panel frontal U-Profile de la unidad de enchufe para la manija XL



Panel frontal para mango XL. Blindable con junta textil. Con o sin recorte para un microinterruptor.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Al, anodizado frontal, laterales y conductor trasero

Adecuado para manga y tornillo de collar

Perfil frontal en U, apantallable, para mango insertor/extractor, tipo XL

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal para la manija (PIU)
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)

Table 1/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
--------------------	----------------	----------------------	---------------	---------	-------------------	-----------------

30849-153	4HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-154	4HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-155	8HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-156	8HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-157	12HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-158	12HP	1	XL	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Table 2/3						
Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Altura (H)	Altura del rack
30849-153	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3		
Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
30849-153	20mm	No
30849-154	20mm	No

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE