

PSU 19" AC/DC regulador lineal, dual

Regulador lineal para aplicación que solo permite un nivel de ruido muy bajo en las salidas.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

2 voltajes de salida, galvánicamente separados

Alta precisión de control, baja ondulación residual y muy baja interferencia

Tensión de red / línea 230 VAC (se puede cambiar a 115 VAC con el kit de conversión de tensión de red / línea)

Adecuado para aplicaciones médicas (espacios de seguridad de 8 mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13105-018	19" regulador lineal	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-017	19" regulador lineal	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-022	19" regulador lineal	230V	24W	2	12V	1A

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13105-023	19" regulador lineal	230V	30W	2	15V	1A
13105-029	19" regulador lineal	230V	58W	2	24V	1.2A
13105-028	19" regulador lineal	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-021	19" regulador lineal	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	19" regulador lineal	230V	36W	2	12V	1.5A

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión 2	Corriente 2	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
13105-018	EN 62368-1, RoHS, CE	No
13105-017	EN 62368-1, RoHS, CE	No

Número de catálogo	Certificaciones	Envío rápido
13105-022	CE, RoHS	No
13105-023	CE, RoHS	No
13105-029	CE, RoHS	No
13105-028	RoHS, CE	No
13105-021	RoHS, CE	No
13105-027	RoHS, CE	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida en $T_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE