

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, blindado



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC proporciona protección electrónica para ensamblajes de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión del estuche ofrece capacidades avanzadas de refrigeración y un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuche de sobremesa preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101, para europlacas y backplane con tira aislante

Protegido

Versión con tiras de cubierta, sin tornillos visibles

Estuche con ventilación integrada (2 x 1/2 U)

Diseño simétrico, delantero y trasero idénticos

Ventilación de rejilla de nido de abeja en cubierta superior y placa base

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	25kg
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes de 19"
Familia de productos:	RatiopacPRO AIRE
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24572-074	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-075	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-076	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-077	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-078	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-079	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-080	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-088	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-089	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-090	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-091	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-092	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material
24572-074	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material
24572-075	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-076	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-077	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-078	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-079	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-080	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio
24572-088	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material
24572-089	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio
24572-090	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio
24572-091	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio
24572-092	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Grado de protección	Anchura	Envío rápido
24572-074	IP20	164.4mm	No
24572-075	IP20	235.5mm	No
24572-076	IP20	235.5mm	No
24572-077	IP20	342.4mm	No
24572-078	IP20	448.9mm	No
24572-079	IP20	448.9mm	No
24572-080	IP20	448.9mm	No

Número de catálogo	Grado de protección	Anchura	Envío rápido
24572-088	IP20	235.5mm	No
24572-089	IP20	342.4mm	No
24572-090	IP20	448.9mm	No
24572-091	IP20	448.9mm	No
24572-092	IP20	448.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

- Modificaciones (colores o tamaños especiales).
- Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).
- Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE