


RatiopacPro Tip-Up Handle Assembly Kit



El kit de montaje debe utilizarse si se debe montar un mango de punta. Las cubiertas laterales estándar deben ser reemplazadas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel lateral de aluminio recubierto en polvo RAL 9006, adaptador y material de montaje.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Kit de montaje
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE
Tipo:	Tip-Up Handle Kit

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado	Material
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Polvo recubierto	Aluminio

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado	Material
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Polvo recubierto	Aluminio
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Polvo recubierto	Aluminio

Table 2/2	
Número de catálogo	Envío rápido
24571-352	No
24571-353	No
24571-354	No
24571-355	No
24571-356	No
24571-359	No
24571-360	No
24571-361	No
24571-362	No
24571-363	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE