

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos y tira de cepillo, acortada

Puerta acortada disponible para aplicaciones IP20, IP55.



CARACTERÍSTICAS

Altura de la placa de conexión 400 mm

Placa de conexión con tira de cepillo

La altura de la puerta es 400 milímetros menos que la altura del gabinete

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-352	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-348	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-353	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-351	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-349	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-350	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
21630-352	Polvo recubierto	No
21630-348	Polvo recubierto	No
21630-353	Polvo recubierto	No
21630-351	Polvo recubierto	No
21630-349	Polvo recubierto	No
21630-350	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE