


# Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales

Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario

Solo requiere un martillo para la instalación

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/2


| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Tamaño de la varilla (RS) | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Carga estática 1 (F1) | Carga estática 2 (F2) |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| M24S               | 3 - 8 mm                 | 0.25                      | 0.25                       | 9.5mm                     | 440N                  | 330N                  |

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Tamaño de la varilla (RS) | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Carga estática1 (F1) | Carga estática2 (F2) |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| M912S              | 14 - 20 mm               | 0.25                      | 0.25                       | 9.5mm                     | 440N                 | 330N                 |
| M58S               | 8 - 14 mm                | 0.25                      | 0.25                       | 9.5mm                     | 440N                 | 330N                 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Carga estática 3 (F3) |
|--------------------|-----------------------|
| M24S               | 110N                  |
| M912S              | 110N                  |
| M58S               | 110N                  |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

