

nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas

Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema

También disponible con terminación en gancho unico

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	2 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B
SLK2YH500L2	196549	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L2R2	196649	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L3	196550	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L3R2	196650	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L7	196551	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	Carga estática
SLK2YH500L2	196549	6.4 mm	440N
SLK2YH500L2R2	196649	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3	196550	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3R2	196650	6.4 mm	440N
SLK2YH500L7	196551	6.4 mm	440N


Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

