

Conduit a presión a clip de cables/varilla



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador de conduit y cajas

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro exterior	Tamaño de la varilla	Tamaño del cable	Espesor del reborde
4Z348P	12.7 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3412P	19.1 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3416P	25.4 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

