


Montaje de accesorio/ventilador



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La caja eléctrica de 54 mm (2-1/8 in) se premonta y centra sobre el soporte, es totalmente ajustable hasta 203 mm en cualquier dirección

La caja eléctrica tiene tres troqueles abiertos para una rápida instalación

Cada kit incluye tornillos para montar el ventilador, nVent CADDY Speed Link para sostenerlo desde la estructura de construcción y dos clips estabilizadores de montaje de accesorios (FMSBC1) para estabilizar las losas del techo

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Carga de trabajo	Luz del perfil en T
512HDFM35	150N	609.6mm
512HDFM70	300N	609.6mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

