

Reemplazo de canal strut telescópico



CARACTERÍSTICAS

Las tuercas roscadas cautivas posibilitan la sujeción a soportes de varilla roscada sin piezas sueltas

Se ajusta a la longitud deseada telescópicamente y se asegura apretando el retén de acero de resorte

El Canal Strut es estándar en toda su longitud, permitiendo que la gran mayoría de accesorios comerciales se coloquen en cualquier lugar entre las varillas

La regla integrada muestra el espacio entre las varillas en pulgadas y centímetros

Soporta hasta siete tubos conduit de 2" (50 DN), hasta seis tuberías de 2" (50 DN) llenas de agua a un espaciamiento de 3 m y bandeja portacables de hasta 450 mm de ancho

El conduit puede soportarse tanto de forma superior como inferior, eliminando la necesidad de canales Strut de doble cara

Tanto conduit como tuberías pueden colocarse directamente sobre el Perfil Strut, ahorrando espacio vertical en construcciones con holgura limitada para la instalación

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	A	B	C	D
TSR1220	0.375	1 mm	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm
TSR122025	0.25	1 mm	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm


Table 2/2

Número de catálogo	E	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
TSR1220	35 mm	1330N	880N
TSR122025	35 mm	1330N	880N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La Carga Estática 1 representa una carga distribuida para instalaciones de 300 a 500 mm y una carga puntual para instalaciones de 300 a 400 mm. La Carga Estática 2 representa una carga puntual para instalaciones de 400 a 500 mm.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

