

# Administrador vertical de cables CableTek-EC

## Data Solutions



La gestión de cableado CableTek-EC se fija a los lados o entre racks de marco abierto para proporcionar soporte económico, fácil acceso y gestión de cableado adecuada con una instalación de cables fácil para equipos de montaje en rack de red. El lado delantero proporciona soporte, manejo y alta capacidad de cable para cableado con cubiertas frontales fáciles de quitar. La parte posterior del manejador brinda el mismo soporte para el cableado horizontal (Cat 5e, 6, 6A y fibra). Los administradores verticales de cables CableTek-EC están disponibles en versiones de una cara y de dos caras.

### CARACTERÍSTICAS

Patrón de montaje universal para 2 racks de marco abierto de 4 postes

Fácil de instalar con pernos de anclaje autoalineables y autocapturables para fijación de una sola cara

Los dedos de soporte en punta de flecha facilitan la inserción, extracción y alineación de cables de Cat 5e, 6, 6A y otros Tipos

La profundidad del cable proporciona una transición suave de los cables de las posiciones verticales a las horizontales

Los grandes orificios de paso y los ojales prerranurados proporcionan alimentación de cable desde la parte delantera hasta la trasera del gestor de cableado

Acceso despejado de cable para todas las ubicaciones de unidades de rack

El canal de cable extra profundo para la máxima densidad de cable tiene múltiples puntos de sujeción de cable

La cubierta frontal estándar, con bisagras a presión instaladas en campo, proporciona acceso al cable desde la derecha, izquierda o neutral

Los modelos de doble cara con dedos de apoyo incluyen una cubierta delantera con cerrojo central y una trasera de cierre a presión

Modelos de doble cara con postes y soportes de compuertas y cables de contención. Se incluyen cinco postes y puertas; hay disponibles juegos adicionales como accesorios

Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de la gestión de cableado

Las compuertas encajan en los postes, se abren desde la izquierda o la derecha según sea necesario y se balancean a 280° para el acceso del cable. Los postes se pueden utilizar solos como bobinas sueltas para controlar cables largos

La gestión de cableado de una sola cara se puede actualizar con los kits de poste CableTek y Gates

La cubierta trasera CableTek se vende por separado como accesorio para administradores verticales de cables con postes y puertas, y es totalmente instalable en campo; no se necesitan herramientas

La cubierta frontal fácil de retirar es de aluminio ligero y multiformado con puntos de bisagra a presión de compuesto negro de alta resistencia y bisagras derecha, izquierda o neutra

Los postes traseros y las compuertas de los modelos de doble cara son de compuesto negro de alta resistencia con todos los bordes redondeados

Los dedos de soporte de punta de flecha son de compuesto negro de alta resistencia con todos los bordes redondeados

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/2          |                    |             |                  |              |                 |         |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color        | Código de color | Espesor |
| EC3S7              | 19174              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black    | RAL 9005        | 1.9mm   |
| EC3D7              | 19175              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black    | RAL 9005        | 1.9mm   |
| EC6S7              | 19176              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black    | RAL 9005        | 1.9mm   |
| EC6D7              | 19177              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black    | RAL 9005        | 1.9mm   |
| EC6DF7             | 26283              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black    | RAL 9005        | 1.9mm   |
| EC3D7W             | 36102              | Acero suave | Polvo recubierto | Señal blanca | RAL 9003        | 1.9mm   |
| EC3S7W             | 36101              | Acero suave | Polvo recubierto | Señal blanca | RAL 9003        | 1.9mm   |
| EC6D7W             | 36104              | Acero suave | Polvo recubierto | Señal blanca | RAL 9003        | 1.9mm   |
| EC6DF7W            | 36105              | Acero suave | Polvo recubierto | Señal blanca | RAL 9003        | 1.9mm   |
| EC6S7W             | 36103              | Acero suave | Polvo recubierto | Señal blanca | RAL 9003        | 1.9mm   |

| Table 2/2          |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Unidades de rack |
| EC3S7              | 19174              | 45U              |
| EC3D7              | 19175              | 45U              |
| EC6S7              | 19176              | 45U              |

| Número de catálogo | Número de artículo | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|------------------|
| EC6D7              | 19177              | 45U              |
| EC6DF7             | 26283              | 45U              |
| EC3D7W             | 36102              | 45U              |
| EC3S7W             | 36101              | 45U              |
| EC6D7W             | 36104              | 45U              |
| EC6DF7W            | 36105              | 45U              |
| EC6S7W             | 36103              | 45U              |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**