

Barra de puesta tierra, Estañado, 18 Connections, 2 No. de Desconexiones, 1,200mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EEB18T506D2A



CARACTERÍSTICAS

Proporciona una ubicación conveniente en un único punto para el enlace y la conexión a tierra

Busbares con enlaces de desconexión que permiten realizar las pruebas convenientes del sistema de terminación a tierra

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

Las barras personalizadas se pueden diseñar y fabricar de acuerdo con las especificaciones del cliente.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

De conformidad con: IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Número de conexiones: 18

Número de seccionadores: 2

Tamaño de rosca (TS): M10

Altura (H): 94mm

Longitud (L): 1200mm

Anchura 1 (W1): 100mm

Anchura 2 (W2): 50mm

Espesor (T): 6mm


A: 50mm

Peso por unidad: 5.83kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE