

# Sólo molde de trabajo especial de guía, Alimentación, 250 kcmil trenzado flexible, Izquierdo

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PBJT52WLHM**



### CARACTERÍSTICAS

Moldes de repuesto diseñados para unir estructuras en aplicaciones de unión de potencia

Para usarse con terminales preformados en fábrica

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Estilo de terminal de conexión: J

Tipo de carril: Perfiles de carril de la grúa

Tamaño del conductor: 250 kcmil Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 19.05mm

Estilo de soldador: T5

Orientación: Mano izquierda

Solo molde: Sí

Material de soldadura: PB90 o PB90PLUSF80, se vende por separado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**