

Cable de contacto seco

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EA9110



Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF

CARACTERÍSTICAS

Cable de contacto seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo

Caja de cable a sensor de 1 m con imán integrado para un fácil montaje y cable de conexión de 1,8 m.

Para RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx series PDU

Caliente enchufable para una fácil integración

Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 65 °C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sensor

Compatible con: RackPower

Altura: 260mm

Cantidad del paquete: 1

Tipo de enchufe: RJ45

Familia de productos: Enlogic

Cable de entrada extraíble: No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE