

IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN6350



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21

Número de tomas de corriente: 40

Color: Negro

Disyuntor: 20 A, 1 polo, Hy-Mag

Tomas conmutadas: Sí

Cantidad de disyuntores: 2

Clasificación de potencia: 7,4 kVA

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Capacidad de interrupción: 5kAIC

Potencia de entrada máxima: 7,44 kVA

Tensión nominal: 230V

Interruptor de encendido/apagado incluido: Sí

Tensión de salida: 230VAC

Amperaje (amperaje reducido): 32 A

Tipo de enchufe: IEC 60309 332P6 (IP44)

Unidades de rack: 0U

Cable de entrada extraíble: No

Tipo de medición: Outlet

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 1490mm

Anchura: 56mm

Fondo: 75mm

Peso: 9.22kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 3m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE