

Soldadora completa doble T7 de unión de juntas, de señal

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Material: Acero; Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBHFT7E	Cabeza libre	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Cabeza libre	5/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

Número de catálogo	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBTBT7G	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	T7

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE