

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fijador rápido a varilla roscada o cable

Totalmente ajustable y fácil de reubicar para permitir cambios una vez instalado

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Material: Acero; Spring Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT21HP4Z34	181258	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP4Z34	181218	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT16HP4Z34	181217	25mm	690mm ²	20	15	10

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del cable	Tamaño de la varilla (RS)	Carga estática
CAT21HP4Z34	181258	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP4Z34	181217	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.