

Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express

Data Solutions



Diseñado para pasillos de 48 pulgadas (1200 mm) de ancho. También puede proporcionar beneficios para pasillos más anchos. La versión de 48 pulgadas (1219 mm) de ancho sella pasillos de 46 pulgadas (1168 mm) a 54 pulgadas (1372 mm) y la versión de 72 pulgadas (1829 mm) sella pasillos de 70 pulgadas (1778 mm) a 78 pulgadas (1981 mm). Las soluciones personalizadas también pueden proporcionar beneficios para pasillos más anchos.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas de pasillo se deslizan o son abatibles bidireccionalmente para proporcionar un acceso rápido al pasillo.

Diseñado para pasillos de 48 pulgadas (1200 mm) de ancho, pero también puede proporcionar beneficios para pasillos más anchos.

Las puertas bidireccionales requieren un espacio libre mínimo de 6 pulgadas (152 mm) desde el borde delantero del gabinete a lo largo de toda su altura para que las bisagras se acoplen.

Funciona con múltiples gabinetes de 76 pulgadas (1930 mm) y más altos.

Las puertas pueden instalarse en pasillos calientes o fríos.

Puertas unidas magnéticamente al lateral del rack.

El diseño sin herramientas permite una fácil instalación, extracción y reinstalación.

Solución tanto para nuevas construcciones como para centros de datos de adaptación.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

Los modelos de contención Express incluyen instalación sin herramientas con tecnología exclusiva Magswitch.

ESPECIFICACIONES

Material: Policarbonato; ABDOMINALES

Acabado: Polvo recubierto

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
UAC2DDR42U	38623	1981mm	870mm	102mm	Gris claro	RAL 7035
UAC2DDR45U	38626	2115mm	870mm	102mm	Jet Black	RAL 9005
UACSD4B	38617	2235mm	1556mm	318mm	Jet Black	RAL 9005
UACSD6B	38627	2235mm	2165mm	318mm	Jet Black	RAL 9005

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack
UAC2DDR42U	38623	42U
UAC2DDR45U	38626	45U
UACSD4B	38617	42U
UACSD6B	38627	45U

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay tamaños personalizados disponibles

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.