


# Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Cubierta protectora transparente

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

### ESPECIFICACIONES


|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número de catálogo | <b>TR-400A</b>                                                |
| Número de artículo | 562010                                                        |
| Material           | Cobre<br>Poliamida reforzada con fibra de vidrio<br>Plexiglás |

| Número de catálogo                              | TR-400A                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)            | 1000                                                                                     |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk)           | 34kA                                                                                     |
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s | 28kA                                                                                     |
| Número de conexiones del lado de línea          | 1                                                                                        |
| Número de conexiones (lado de carga)            | 8                                                                                        |
| Tamaño de taladro (HS)                          | 10mm                                                                                     |
| Tamaño de rosca (TS)                            | M6                                                                                       |
| Fondo (D)                                       | 140mm                                                                                    |
| Altura (H)                                      | 240mm                                                                                    |
| Anchura (W)                                     | 300mm                                                                                    |
| Peso por unidad                                 | 2.83kg                                                                                   |
| Grado de inflamabilidad                         | UL® 94V-0                                                                                |
| De conformidad con                              | IEC® 60439,1<br>IEC® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C) |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.