

# Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021

## Data Solutions



Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 7021 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Armarios de colocación con compartimentos

Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)

Cierre de puerta multipunto

Puertas perforadas

Clase de protección IP 20

Color RAL 7021 (gris negro)

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Rack

**Material del bastidor:** Acero

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Color del bastidor | Anchura | Código de color del bastidor |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| 10130-202          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-203          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-204          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-205          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-206          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-207          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-208          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-209          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-210          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-211          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-212          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-213          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-214          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-215          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-216          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-217          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-218          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-219          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Color del bastidor | Anchura | Código de color del bastidor |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| 10130-220          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-221          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-222          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-223          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-224          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-225          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-257          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-258          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-259          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-260          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-261          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-262          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-269          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-270          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-271          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 10130-272          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-273          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 10130-274          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |

Table 2/3

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 10130-202          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-203          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-204          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-205          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-206          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-207          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-208          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-209          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-210          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-211          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-212          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-213          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-214          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-215          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-216          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-217          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-218          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 10130-219          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-220          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-221          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-222          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-223          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-224          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-225          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-257          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-258          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-259          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-260          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-261          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-262          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-269          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-270          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 10130-271          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 10130-272          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 10130-273          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 10130-274          | Gris negro             | RAL 7021                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Carga estática |
|--------------------|----------|----------------|
| 10130-202          | Acero    | 800kg          |
| 10130-203          | Acero    | 800kg          |
| 10130-204          | Acero    | 800kg          |
| 10130-205          | Acero    | 800kg          |
| 10130-206          | Acero    | 800kg          |
| 10130-207          | Acero    | 800kg          |
| 10130-208          | Acero    | 800kg          |
| 10130-209          | Acero    | 800kg          |
| 10130-210          | Acero    | 800kg          |
| 10130-211          | Acero    | 800kg          |
| 10130-212          | Acero    | 800kg          |
| 10130-213          | Acero    | 800kg          |
| 10130-214          | Acero    | 800kg          |
| 10130-215          | Acero    | 800kg          |
| 10130-216          | Acero    | 800kg          |

| Número de catálogo | Material | Carga estática |
|--------------------|----------|----------------|
| 10130-217          | Acero    | 800kg          |
| 10130-218          | Acero    | 800kg          |
| 10130-219          | Acero    | 800kg          |
| 10130-220          | Acero    | 800kg          |
| 10130-221          | Acero    | 800kg          |
| 10130-222          | Acero    | 800kg          |
| 10130-223          | Acero    | 800kg          |
| 10130-224          | Acero    | 800kg          |
| 10130-225          | Acero    | 800kg          |
| 10130-257          | Acero    | 800kg          |
| 10130-258          | Acero    | 800kg          |
| 10130-259          | Acero    | 800kg          |
| 10130-260          | Acero    | 800kg          |
| 10130-261          | Acero    | 800kg          |
| 10130-262          | Acero    | 800kg          |
| 10130-269          | Acero    | 800kg          |
| 10130-270          | Acero    | 800kg          |
| 10130-271          | Acero    | 800kg          |

| Número de catálogo | Material | Carga estática |
|--------------------|----------|----------------|
| 10130-272          | Acero    | 800kg          |
| 10130-273          | Acero    | 800kg          |
| 10130-274          | Acero    | 800kg          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral debe ordenarse por separado. Para un panel de cable adecuado vea Accesorios.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE