

Kits de barra de tierra vertical

Data Solutions



El kit de barra de tierra vertical se monta verticalmente en un rack, lo que proporciona un lugar conveniente para las conexiones a tierra de los equipos. Está hecho de aleación de cobre 110 electrolítico de paso duro. El kit incluye una barra de tierra con una zapata de compresión para cable n.º 2, hardware de conexión y hardware de montaje.

Estos componentes cumplen con los requisitos de unión y conexión a tierra del rack de marco abierto y el gabinete para aplicaciones de salas de telecomunicaciones y centros de datos.

CARACTERÍSTICAS

Componentes especialmente diseñados para facilitar de forma eficiente conexiones confiables.

Permite que el sistema cumpla los requisitos de conexión a tierra del fabricante del equipo.

Los componentes se adaptan a racks de marco abierto con clasificación EIA 310-D.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Espesor
DG72	17271	1829mm	625mm	Cobre	Galvanizado	6mm
DG36	17268	914mm	625mm	Cobre	Galvanizado	6mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.