

Terminal de 2 orificios



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre
Tipo: NEMA®
Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	Tamaño de taladro (HS)
B102CE	101.6mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B103CE002	88.9mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm
B102DE	101.6mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102EE	104.78mm	25.4 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102EG	104.78mm	38.1 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	Tamaño de taladro (HS)
B102EH	104.78mm	50.8 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102EH001	152.4mm	50.8 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B103EK004	76.2mm	76.2 mm	6.35 mm	25.4 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102GG	120.65mm	38.1 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102GH	120.65mm	50.8 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm
B102JH	133.35mm	50.8 mm	12.7 mm	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor equivalente
B102CE	80.63mm ²
B103CE002	80.63mm ²
B102DE	120.94mm ²
B102EE	161.26mm ²
B102EG	242mm ²
B102EH	322.51mm ²
B102EH001	322.51mm ²
B103EK004	483.77mm ²
B102GG	362.83mm ²
B102GH	483.77mm ²
B102JH	645.03mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE