

Terminal de 2 orificios, estilo GL



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo GL nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)
B122CE	183660	NEMA®	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm
B123CE03		No-NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	3.18 mm
B122DE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm
B122DE002		NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	4.76 mm
B122EE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	6.35 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)
B122EG		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm
B122EG002		No-NEMA®	11.18 mm	82.55mm	82.55 mm	6.35 mm
B123EG03		No-NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	A	B	Tamaño de taladro (HS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor equivalente
B122CE	183660	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm ²
B123CE03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	80.63mm ²
B122DE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²
B122DE002		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	120.94mm ²
B122EE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	161.26mm ²
B122EG		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	241.89mm ²
B122EG002		15.9 mm	44.45 mm	17.46 mm	45 °	524.09mm ²
B123EG03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	241.89mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.