


# Cable a alma de raíl, par de moldes de reemplazo, de señal



## CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Se vende por pares

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Clips de unión incluidos
SBB200R	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	10 mm <sup>2</sup> varados	4.12mm	TB5, T21	No
SBB200A	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sí
SBB200B	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sí
SBB200C	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sí
SBB200C12AS	12 lb ASCE	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	No

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Clips de unión incluidos
SBB200D	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	No
SBB200G	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	No
SBB200U	RI60	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	No
SBB200Y	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	16 mm <sup>2</sup> Concéntrico	5.18mm	T21, TB5	No
SBB200L	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	22 mm <sup>2</sup> Ropelay	6.1mm	T21, TB5	No
SBB200X	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	25 mm <sup>2</sup> varados	6.6mm	TB5, T21	No
SBB200P	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	35 mm <sup>2</sup> Concéntrico	7.75mm	T21, TB5	No es necesario
SBB200E	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Sí

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE