

Soldadora completa doble TB5 de cable a alma de raíl, de señal



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 140 lb.

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Tipo de carril | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| SBTBTB5B | Steel, Graphite, Termoplástico | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 3/4" pestaña | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |
| SBTBTB5C | Steel, Graphite, Termoplástico | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 1" Tab | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |
| SBTBTB5C12AS | Steel, Graphite, Termoplástico | 12 lb ASCE | 1" Tab | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |
| SBTBTB5D | Steel, Graphite, Termoplástico | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 1 1/2" Tab | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |
| SBTBTB5U | Steel, Graphite, Termoplástico | Riel de viga RI60 | 1" Tab | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |

| Número de catálogo | Material | Tipo de carril | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| SBXSTB5A | Graphite, Steel, Termoplástico | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 3/4" XS | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | TB5 |
| SBTBTB5E | Steel, Graphite, Termoplástico | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 1" Tab | 5/16" Bondstrand | 7.94mm | TB5 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE