


# Soporte de tubo del cable/punto



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mordaza para enlazar tubos horizontales o verticales con el sistema de protección contra rayos

Se puede usar como soporte vertical para terminales aéreos

Homologado conforme a UL® 96

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2



| Número de catálogo | Material | Acabado  | Diámetro (Ø) | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|----------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
| LPA331             | Aluminio | Desnudo  | 9.53 mm      | 44.5 - 63.5 mm         | 41.27mm   | 99 mm       |
| LPA330             | Aluminio | Desnudo  | 9.53 mm      | 35.6 - 44.45 mm        | 41.27mm   | 88.9 mm     |
| LPC330             | Latón    | Desnudo  | 9.53 mm      | 35.6 - 44.45 mm        | 41.27mm   | 88.9 mm     |
| LPC330L            | Latón    | Estañado | 9.53 mm      | 35.6 - 44.45 mm        | 41.27mm   | 88.9 mm     |

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Diámetro (Ø) | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|----------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
| LPC331L            | Latón    | Estañado | 9.53 mm      | 44.5 - 63.5 mm         | 41.27mm   | 99 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad | Certificaciones                            |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| LPA331             | 0.16 kg         |                                            |
| LPA330             | 0.16 kg         | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC330             | 0.36 kg         |                                            |
| LPC330L            | 0.36 kg         | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC331L            | 0.38 kg         |                                            |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**