

Protector de televisión de circuito cerrado



CARACTERÍSTICAS

Protección robusta contra energía alta

Paquete compacto para requerimientos de espacio limitado


La puesta a tierra aislada previene la introducción de ruido no deseado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	CCTV12
Número de artículo	703000
Tensión nominal del sistema (Un)	+/- 12 VDC
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	+/- 14 VDC
Nivel de protección de tensión (Up)	60 V @ 5 kA
Corriente de descarga nominal (mA)	10kA 8/20 μ s
Frecuencia	100 Hz Max
Velocidad de transmisión	16Mbit/s
Impedancia	50 - 75 Ω
Tipo de conexión	BNC, Mujer
Montaje	Inserción en línea
Temperatura	-25 to 70 °C
Material del armario	Metal
Clasificación del armario	IP 20 NEMA®-1

Número de catálogo	CCTV12
Fondo (D)	28mm
Altura (H)	90 mm
Anchura (W)	22 mm
Peso por unidad	60 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE