

Ensamblaje de puente flexible, 305 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

B570A12



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de puente flexible para aplicaciones de unión

Conductor de aleación de bronce con manguitos de cobre

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Material: Cobre;Bronce

Diámetro (Ø): 4.8 mm

Longitud 1 (L1): 38 mm

Longitud 2 (L2): 305 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE