

# Barra colectora para la conexión a tierra de la carcasa de inspección



## CARACTERÍSTICAS

Barra colectora de conexión a tierra para uso junto con carcasas de inspección de conexión a tierra

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	Tamaño de taladro (HS)
BEP25X5X150	545530	150mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X200	545135	200mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X300	545140	300mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de taladros	Caja de inspección	Peso por unidad
BEP25X5X150	545530	6	PIT193X122, PITR180	0.17 kg
BEP25X5X200	545135	8	PIT03	0.22 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de taladros	Caja de inspección	Peso por unidad
BEP25X5X300	545140	12	IP-900-C.	0.33 kg

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE