

# Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE)



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga de peatones

Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto

Resistente a químicos, rayos UV y corrosión

Perno de seguridad de acero inoxidable de 3/8" x 2 1/2" (64 mm) incluido

Aloja y cubre el nido en 3 incrementos de 1/4" (83 mm)

Dos orificios troquelados de 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) por caja

T416BH incluye cuatro orificios adicionales en la cubierta para permitir que el agua ingrese al foso de inspección, típicamente para uso con picas químicas de puesta a tierra


## ESPECIFICACIONES

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Clasificación de carga:</b> | 0.15                                |
| <b>Color:</b>                  | Verde                               |
| <b>Material:</b>               | Polietileno de Alta Densidad (HDPE) |

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro, a nivel de suelo (DG) | Diámetro exterior (OD) | Altura (H) | Peso por unidad |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| T416BH             | 260mm                           | 333 mm                 | 254 mm     | 2 kg            |
| T416B              | 260mm                           | 333 mm                 | 254 mm     | 2 kg            |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.